

平成 28 年 1 月 20 日

販売店 各位

株式会社テックコーポレーション
広島開発センター

次亜塩素酸水専用超音波噴霧器プロミストに関する一部仕様変更について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が取扱いしております次亜塩素酸水専用超音波噴霧器『プロミスト PK-603A』及び『プロミスト PK-602』の仕様を一部変更する旨の連絡がメーカーよりございましたので、別紙をご査収くださいますようお願い致します。

なお、当製品につきましてご不明な点等ございましたら、下記へお問い合わせくださいますようお願い致します。

敬具

記

【お問い合わせ】

株式会社テックコーポレーション 広島開発センター

〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西3丁目7番6号

TEL : 082-848-8866

以上

噴霧器『PK-603A』および『PK-602』に関する
一部仕様変更のお知らせ

特約店様ならびに販売店様 各位

拝啓 新春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社の次亜塩素酸水専用超音波噴霧器『プーキープロミスト PK-603A』と『プーキープロミスト PK-602』につきまして、一部分だけ仕様変更されることになりましたので下記のとおりご案内申し上げます。

敬具

平成 28 年 1 月 4 日
プーキートレーディング株式会社
ケア事業部

----- 記 -----

【変更箇所】

《本体下部前面の 2 つのランプの役割変更》

左側のランプ 旧タイプ：電源ランプ ⇒ 新タイプ：噴霧ランプ
右側のランプ 旧タイプ：噴霧ランプ ⇒ 新タイプ：液剤切れランプ

従来、プール内の液剤が一定の水位より低くなりますと、振動子の運転が止まるだけでしたが、新タイプでは、液剤切れランプが点灯することで液剤切れをお知らせし、振動子の運転と送風の両方の動作が停止するようになりました。

《本体重量》

PK-602 : 旧タイプ：2.14kg ⇒ 新タイプ：1.31kg
PK-603A : 旧タイプ：2.63kg ⇒ 新タイプ：1.63kg

旧タイプの内部電気部品（主に変圧器）の変更により、軽量化しました。

《消費電力》

PK-602 : 旧タイプ：31W ⇒ 新タイプ：22W
PK-603A : 旧タイプ：40W ⇒ 新タイプ：22W

PK-602、PK-603A 共に同じワット数（22W）になります。

ユーザー様にとりましては、噴霧器のご使用感に違いはございませんので、ご使用方法について変更をご説明する必要はないかと思っておりますが、すでに旧タイプをご使用のユーザー様が新たに新タイプをご購入頂きます場合に、ランプ点灯の意味合いが違っております両タイプをご使用されることとなりますので、そのようなケースの場合だけご注意くださいまして、ユーザー様にご案内頂けたらと思っております。

初めて噴霧器をお買い上げ（ご使用）頂きますユーザー様にとりましては、特に問題はないものと思っております。

なお、新タイプの噴霧器に添付されております取扱説明書は、その内容を変更して、新タイプに対応する説明書にしております。

【新タイプの出荷時期】

PK-602、PK-603A 共に、旧タイプの弊社在庫がなくなり次第、新タイプの出荷をさせて頂くこと（いわゆる「ランニングチェンジ」）になります。

【その他】

製品名称（機種名および型番）や製品パッケージ（化粧箱）のデザインは、現時点では変更致しておりません。ただし、製品パッケージ（化粧箱）に印刷されております仕様表は、仕様変更に合わせて記載内容が変更されております。

消耗部品であります振動子や振動子固定金属枠を含みます振動子ユニットの交換は、旧タイプ同様、弊社で交換対応が可能です。ユーザー様には、アフターメンテナンスのご案内をよろしくお願い致します。

【卸先様へのご案内のお願い】

エンドユーザー様だけでなく、2次卸や3次卸をされていらっしゃる特約店様や販売店様には、卸先様へのご案内をお願い致します。そのような場合、この文章を PDF でお送り致しますので、そのままご利用頂けたらと思っております。

以上